

**Garant****WNMG 080404 Wiper, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Artikelklasse	21G

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	WSS
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijcanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien