


Garant**DNMG 150404, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: S5
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7020
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien