


**Garant****DNMG 150404, Soort: HB7035-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150404 HB7035-1 Soort: HB7035-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SS
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7035-1
Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien