

Garant**Werkplaatsliniaal met tweezijdige schaalverdeling, Lengte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461170 400
GTIN	4045197948960
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geëloxeerde aluminiumlegering, corrosiebestendig. Een speciale eloxering garandeert een veeg- en krasvaste schaalverdeling, zelfs jarenlang. Bovenkant met mm-verdeling. Onderkant met inchverdeling.

Technische beschrijving

Kalibratie	F10
Doorsnede dikte	5 mm
Lengte	400 mm
Doorsnede breedte	50 mm
Norm	EG II
Aflezingsmethode met afschuining	mm/inch ja
Materiaal	geëloxeerde aluminiumlegering
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

