

Garant**DNMG 150408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	SS
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien