

Garant**DNMG 150408, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150408 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecondities	sterk onderbroken

Spaanbreker	SM
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien