

**Garant****DNMG 150408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecndities	continu
Soort	HB7010-1

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien