

Garant**DNMG 150408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150408 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien