

**Garant****DNMG 150412, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250869 HB7020
GTIN	4045197949219
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150412 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SG
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7020
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien