

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	SG

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,2 mm
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien