

**Garant****Positioneringsspanpen, Ød1×lengte l1: 16X25mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Artikelklasse	31E

## Omschrijving

**Voordeel:**

- Dankzij veerbelasting geen overbelasting van het inwendige mechanisme en dus grotendeels slijtvast.
- Trillingsdempend.
- Zelfremmend, geen onbedoeld losraken bij trillingen.
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid van  $\pm 0,03$  mm.
- Platte constructie.
- Gemakkelijk te bedienen.

**Toepassing:**

Voor het snel spannen, fixeren, verstellen, wisselen en borgen van werkstukken, platen, installaties enz.

**Materiaal:**

Temperstaal, gebruieneerd

## Technische beschrijving

Houdkracht	5 kN
Lengte l <sub>2</sub>	13,6 mm

Lengte $l_3$	10 mm
Sleutelwijdte $d_2$	6 mm
Sleutelwijdte $d_1$	30 mm
voor opspanplaten $\pm 0,05$	20 mm
Producttype	Spanbout