

Garant**Positioneringsspanpen, Ød1×lengte l1: 16X30mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	370105 16X30
GTIN	4045197943798
Artikelklasse	31E

Omschrijving

Voordeel:

- Dankzij veerbelasting geen overbelasting van het inwendige mechanisme en dus grotendeels slijtvast.
- Trillingsdempend.
- Zelfremmend, geen onbedoeld losraken bij trillingen.
- Hoge herhalingsnauwkeurigheid van $\pm 0,03$ mm.
- Platte constructie.
- Gemakkelijk te bedienen.

Toepassing:

Voor het snel spannen, fixeren, verstellen, wisselen en borgen van werkstukken, platen, installaties enz.

Materiaal:

Temperstaal, gebruieneerd

Technische beschrijving

Sleutelwijdte l_2	6 mm
Lengte l_3	10 mm

Sleutelwijdte l_1	30 mm
Houdkracht	5 kN
Lengte l_2	13,6 mm
voor opspanplaten $\pm 0,05$	25 mm
Producttype	Spanbout