

**KERN****Platformweegschaal, type EOB, Maximaal weegbereik: 300Lkg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479600 300L
GTIN	4045761192096
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Robuuste pakketweegschaal voor de expeditieafdeling.**
- **Simpele 4-toetsbediening.**
- **Afleesunit met cijferhoogte 25 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van ca. 2 m lange flexibele kabel.**
- **Werkt op netstroom en batterijen, Auto-Off na 3minuten.**

**Levering:**

Inclusief netadapter en wandhouder voor afleeseenheid.

**Accessoires:**

6 batterijen nr. 081561 maat LR6, statief voor afleesunit op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Aflezing	100 g
Afleesunit breedte	215 mm
Afmetingen weegplateau	945×505 mm
Afleesunit hoogte	50 mm
Afleesunit diepte	110 mm

Nettogewicht	17 kg
Fabrikantnummer	EOB
Reproduceerbaarheid	100 g
Maximaal weegbereik	0 - 300 kg
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Cijferhoogte afleesunit	25 mm
Producttype	Platformweegschaal

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------