

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdig met 2x8 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	16
ISO-code wisselplaat	ONMU 05T6 ANER
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		