

Garant

Spiebaansteekhouder lang Ø DS 32 mm, vanaf groefbreedte m: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290353 18
GTIN	4045197881076
Artikelklasse	29K

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	200 mm
geschikt voor groefbreedte m	18 mm
geschikt voor groefbreedte m	20 mm
geschikt voor groefbreedte m	22 mm
geschikt voor groefbreedte m	25 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	44,7 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	45,08 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	45,5 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	46,18 mm

Bout	290399 4
Middenverplaatsing L ₃	23 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	40 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L _s	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

Accessoires

Bevestigingsschroef Type 4	290399 4
----------------------------	----------