

**Machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131260 M20
GTIN	4045197953278
Artikelklasse	12H

**Omschrijving****Uitvoering:  
Met schilaansnijding.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Schacht-vierkant □: 12 mm

Kerngat-Ø: 17,5 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	17,5 mm
Totale lengte L	140 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	20 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Draadspoed	2,5 mm
Draaddiepte	60 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		