

**Machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131260 M24
GTIN	4045197953285
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:
Met schilaansnijding.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 3 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 21 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	18 mm
Kerngat-Ø	21 mm
Draadspoed	3 mm
Schroefdraad-Ø	24 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Draaddiepte	72 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	M
Draadafmeting	M24
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		