

**HOLEX****Kracht-combinatietang, blank, met 2-componenten-grepen, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	700445 200
GTIN	4045197882332
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	200 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2,2 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Twee-componenten greepomhulsel
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapstaal
Oppervlak	blank

vonkvrij

nee

Producttype

Multifunctionele tang