

Garant**Meelopende draaibankcenter met verlengde centerpunt, Grootste Ø / morseconus: 86/5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321360 86/5
GTIN	4045197882417
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Gereedschap compleet gehard en geslepen.
- Lagerplaatsing voor hoge axiale krachten.
- Onderhoudsvrije continue smering.
- Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het ompanssen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

- **Combigereedschap voor standaardcentrering en bewerking van pijpen.**
- **Perfecte universele punt voor universeel gebruik op handbediende machines en CNC-machines.**

kleinste Ø d: 19 mm

verkorte koplengte L₁: 93,5 mm

Koplengte L: 121,5 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Maximaal toerental: 3200 min⁻¹

Voor werkstukgewicht: 550 kg

Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,005 mm
Voor werkstukgewicht	550 kg
Maximaal toerental	3200 min ⁻¹
Koplengte L	121,5 mm
Conushoek a	60 graden
verkorte koplengte L ₁	93,5 mm
kleinste Ø d	19 mm
Producttype	Centreerpunt