

Garant**VHM-frees HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	203024 10
GTIN	4045197955203
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Opmerking:
Opvolger van nr. 203022.

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schacht-Ø D _s	10 mm
Aantal tanden Z	4
Hoekfasebreedte bij 45°	0,5 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijlengte L _c	50 mm
Spiraelhoek	38 graden
Snijkant-Ø D _c	10 mm
Voeding f _z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,065 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,1×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	55 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	50 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	45 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	Beperkt geschikt	30 m/min	S
Uni	Beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		