

**Schuifmaat, Meetbereik: 2000 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415195 2000
GTIN	4045197997296
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Met fijninstelling.

alle delen: gehard

Norm: DIN 862

Aflezingsomschakelbaar: mm / inch

Kalibratie: A1

Aflezingsverdeling: 0,05 mm

Verdeling: 1/20 mm

Maximale afwijking: 0,22 mm

Beklengte: 200 mm

Binnenmeetbek-Ø: 30 mm

Gewicht: 9,3 kg

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 2000 mm
Gewicht	9,3 kg
Beklengte	200 mm
Verdeling	1/20 mm
Aflezingsverdeling	0,05 mm

Binnenmeetbek-Ø	30 mm
Maximale afwijking	0,22 mm
Norm	DIN 862
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	011030 2000
Merken Laseropschrift Type	018940