



Schuifmaat, Meetbereik: 300 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415195 300
GTIN	4045197956620
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

alle delen: gehard

Norm: DIN 862

Aflezingsomschakelbaar: mm / inch

Kalibratie: A1

Aflezingsverdeling: 0,05 mm

Verdeling: 1/20 mm

Maximale afwijking: 0,05 mm

Beklengte: 90 mm

Binnenmeetbek-Ø: 10 mm

Gewicht: 0,44 kg

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Gewicht	0,44 kg
Maximale afwijking	0,05 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aflezingsverdeling	0,05 mm

Kalibratie	A1
Beklengte	90 mm
Verdeling	1/20 mm
Norm	DIN 862
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	011030 300
DAkKS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	011050 300
Merken Laseropschrift Type	018940