



Corpuslijmtang, Spanwijdte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860271 600
GTIN	4008158040837
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch vormgegeven greep van 2-componentenkunststof, gebruieneerde rail van getrokken staal. Glasvezelversterkte kunststof behuizing, lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad, met zwenkbare aandrukplaat. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Enorm flexibel en zelfs bruikbaar als er zeer weinig ruimte is, voor spandruk (tot 2000N).

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	19×6 mm
Spanwijdte	600 mm
Uitsteeklengte	60 mm
Maximale spankracht	2000 Nm
Producttype	Lijmtang

