



## Omschakelbare eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 160mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860280 160
GTIN	4008158028521
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rail van getrokken staal, gebruieneerd. Glijdende en vaste bek, behuizing en hendel van glasvezelversterkte polyamide (breukvast). Grote, vlakke spanvlakken maken spannen rondom de rail mogelijk. Praktische **draaiknop** voor snel **omzetten** van spannen naar spreiden. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

#### Toepassing:

Universeel bruikbaar, comfortabele eenhandsbediening voor geringere spandruk (tot 1200 N).  
**Spannen en spreiden met snelle omschakeling.**

### Technische beschrijving

Uitsteeklengte	85 mm
Spreidwijdte	75 - 235 mm
Spanwijdte	160 mm
Doorsnede van de geleiderail	20×5 mm
Maximale spankracht	1200 Nm

Producttype

Lijmtang