



## Universele blokvijl met handvat speciale kap, Lengte zonder arend: 100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	515000 100
GTIN	4009215169911
Artikelklasse	56B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Stompe blokvijl met spadevormige vijltanden en brede spaanbrekers voor een soepele en moeiteloze vijlstreek en een zeer grote verspaningscapaciteit – de spaanruimtes gaan niet dichtzitten – goede spaanuitwerping.

**Platte kanten voorzien van speciale kap, één kant met spaanbreekgroef voor optimale materiaalafname. Achterkant met doorlopende kap voor bijzonder fijne oppervlaktebewerking. Vijl stomp uitlopend.** Universele minivijl, met PVC bekleed stalen handvat.

#### Toepassing:

De **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

### Technische beschrijving

Lengte zonder arend	100 mm
Doorsnede	10×4 mm
Producttype	Universele vijl

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

## Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40