

**Draaibankvijl, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	518200 300
GTIN	4009215007541
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Deze speciale vijlen garanderen gladde vijlvlakken. **Speciale vijlen** worden vervaardigd op automatische precisiebewerkingscentra. Zij **garanderen een grote materiaalafname en een hoge standtijd. 2 Kanten met enkele kap (verbeterde spaanafvoer).**

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	300 mm
Doorsnede	30×7 mm
Vorm	H
Norm	DIN 7261
Producttype	Draaibankvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		

Staal < 60 HRC	beperkt geschikt
RVS	beperkt geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	beperkt geschikt

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40