

## Gefreesde vijl, halffrond, grof, Lengte zonder arend: 250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	519160 250
GTIN	2050001696267
Artikelklasse	56B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Gefreesde vijlen** onderscheiden zich door de grote **scherpte** van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. **Ze gaan niet dichtzitten.**

**Halffrond hol, halfstomp uitlopend, snijkanten alleen aan buitenkant.**

### Technische beschrijving

Lengte zonder arend	250 mm
Doorsnede	23×7 mm
Fijnheidsgraad	grof
Afstand snijkanten ca.	3 mm
Vorm	D
Productnaamattribuut	grof
Norm	DIN 7264
voor materiaal	Lichtmetalen en zachte metalen, kunststoffen, hout, leer etc.
Producttype	Gefreesde vijl

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		

Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	geschikt

## Accessoires

Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519400 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25