

**Carrosserievijl 350×36×4,7 mm, Vertanding: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	519200 2
GTIN	4007220016244
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten aan weerszijden, radiaal uit massief materiaal gefreesd; bovenkanten **afgerond** –dit voorkomt **krassen** door de rand van de vijl op het werkstuk. De bijzondere snijkantvorm en de positieve snijhoek garanderen een grote materiaalafname.

Afgerond, aan beide zijden gekapt.

Toepassing:

Alle soorten bewerkingen van metaalplaten, in het bijzonder in de **auto-industrie**, **carrosseriebouw** en bij **reparaties**. **Met deze carrosserievijlen worden gladde oppervlakken zonder groeven verkregen, die zonder polijsten kunnen worden gelakt.**

Technische beschrijving

Vertanding	2
Afstand snijkanten ca.	2,5 mm
Fijnheidsgraad	middel
Doorsnede	36×4,7 mm
Totale lengte	350 mm
Producttype	Carrosserievijl

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
---	---------------

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Verstelbare bladhouder voor carrosserievijl 350 mm Type KFH350	519215 KFH350