



Haakse polijstmachine WPO, Type: 72214950



Bestelgegevens

Bestelnummer	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik van het geplaatste gereedschap.**
- **Met opspandoorn ook inzetbaar als volwaardige satineermachine voor werkzaamheden in lengterichting.**
- **Maximale toerentalstabiliteit bij iedere belasting over het gehele instelbereik.**
- **Zelfstartbeveiliging tegen ongecontroleerd opnieuw inschakelen na stroomonderbreking.**

Levering:

Fein haakse polijstmachine WPO 14-25E, extra handvat. 1 Transportkoffer, 1 houder (scharnierbaar), beschermbeugel, opspandoorn voor walsen en rollen met meervoudige spiebaan (100 mm), elastische slijpwals, (100×100 mm, korrel 60), lamellenvlieswals (100×100 mm, korrel 180), steunschijf met klittenbanddeel (Ø 115 mm, M14), 1 schuurvlies gegolfd 30×150 mm, opspandoorn 15–50 mm, 10 schuurvliezen met klittenband (Ø 115 mm fijn).

Accessoires:

Standaardset oppervlak, nr.077718 gr.F, satineerset voor profielen, nr.077718 gr.S, polijstset, nr.077718 gr.P, buisset, nr.077718 gr.R.

Technische beschrijving

Wattage	1200 W
Fabrikantnummer	WPO-startset edelstaal
Gewicht	2,4 kg
Gereedschapsopname	M14
Maximale polijstgereedschap-Ø	250 mm
Maximale vibratie volgens EN	3,5 m/s ²
Toerentalbereik	900 - 2500 min ⁻¹
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Polijster

Accessoires

Edelstaalset voor haakse polijstmachine WPO Type S	077718 S
Edelstaalset voor haakse polijstmachine WPO Type F	077718 F
Edelstaalset voor haakse polijstmachine WPO Type R	077718 R