



## Combinatietang, verchroomd VDE-geïsoleerd, met borgoog, Totale lengte: 180mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	706010 180
GTIN	4003773081395
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.

**Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

#### Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

#### Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

#### Opmerking:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,2 mm
Materiaal	Chroom-vanadium-electrostaal
Oppervlak	verchroomd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang

---

**Accessoires**

KarabijnhaakSTEEL D TRI	098195
KarabijnhaakDOUBLE TRI	098194
VerbindingsmiddelElastisch koord Draagvermogen 15,9 kg	098240 15,9
VerbindingsmiddelSpiraalbevestigingskabel Type T2T	098245 T2T
KarabijnhaakOVALSTEEL SC Type	098196