

Garant**Krimhouder 4,5° met borgfunctie, SK 50 A = 80, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302314 16
GTIN	4045197883933
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.**
- **Voor HM-gereedschappen.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Versterkte uitvoering.**

Voordeel:**Vormgebonden verbinding tussen krimhouder en gereedschap**

- **Voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!**
- **Voorkomt schokkerige radiale beweging.**

Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering

- **Geringere vibratieëiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.**
- **Hogere spankrachten dan bij standaardkrimhouders.**

Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Opmerking:

De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld. **Nummer voor aanslijping: 129100 + geschikte maataanduiding.** De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op <http://ho7.eu/anschliff>.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D₁: 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

geschikte gereedschapsaanslijping 129100: 16

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	33 mm
geschikte gereedschapsaanslijping 129100	16
Opname	SK 50 A = 80
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Onderbouwkast	354290
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK- schacht 50	354225 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50