

Garant**Cirkelzaagblad trapeziumvormige vlaktand Staal, Blad-Ø D: 355mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584008 355
GTIN	4045197883759
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor de bewerking van **staal** met afkort- en verstekzagen. Probleemloos doorzagen van zacht staal, profielen, buizen en platen. Snelle snede met weinig bramen, zonder koeling.

Technische beschrijving

Snedebreedte B	2,4 mm
Aantal tanden	72
Tanduitvoering	Trapeziumvormige vlaktand
Blad-Ø D	355 mm
Boring-Ø	25,4 mm
Producttype	Cirkelzaagblad

