



## Installatietang met openingsveer VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	728788 200
GTIN	4003773075110
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Multifunctionele tang voor elektro-installatie met geschroefd scharnier voor een nauwkeurige tangbeweging zonder speling.

- **Grijpen van vlak en rond materiaal.**
- **Buigen van draden en koperkabels.**
- **Afbramen en ruimer maken van inbouwdozen.**
- **Knippen van koperkabels tot  $\varnothing$  15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Strippen van koperkabels 0,75 tot  $1,5 \text{ mm}^2$  en  $2,5 \text{ mm}^2$ .**
- **Crimpen van adereindhulzen 0,5 tot  $2,5 \text{ mm}^2$ .**

Armen met greepmateriaal **tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**  
Met openingsveer.

#### Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal, verchromde tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Strippen voor draad- $\varnothing$	$2,5 \text{ mm}^2$
Strippen voor draad- $\varnothing$	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
voor adereindhulzen	0,5 – $2,5 \text{ mm}^2$
totale lengte	200 mm
Gewicht	280 g

Snijcapaciteit tot Ø	15 mm
Scharnier	Geschroefd
met openingsveer	ja
Greep	Meercomponenten-bekleding
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Multifunctionele tang