

FLUKE.

Spannings- en doorgangstesters, Type: T150**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473090 T150
GTIN	095969610513
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator. **VDE-uitvoering**

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Technische beschrijving

Weerstand	0 - 1,99 k Ω
Weergavebereik DC	6 - 690 V
Kalibratie	I1

Frequentiemeting	40 - 400 Hz
Polariteitstest	ja
IP-klasse	IP 64
Doorgangsmeting	optisch / akoestisch
Test draaiveldrichting	ja
Overspanningscategorie	CAT III 690 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Fasetest	100V – 690V
Weergavebereik AC	6 - 690 V
Weergave	Led / LCD
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Meetpuntverlichting	ja
Zaklampfunctie	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------