



Tool24 Smartline – verticale kast uitgerust met gereedschapsopnames, Voor gereedschapsschachten: HSK63



Bestelgegevens

Bestelnummer	979100 HSK63
GTIN	4045197885968
Artikelklasse	9SA

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel goederenuitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. De mastersystemen zijn uitbreidbaar met optionele uitbreidingskasten (slavesysteem). Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd.

De verticale secties hebben bodemgeleiding en zijn voorzien van een centrale vergrendeling. (als noodontgrendeling te gebruiken). De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen. De verticale secties zijn van een uittrekbeveiliging voorzien. De secties worden automatisch geopend. Hierdoor kan een snelle toegang tot de gereedschappen worden gegarandeerd.

Toepassing:

Automatisch goederenuitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en accessoires.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Verticale kasten kunnen alleen bij absoluut rechte vloeren worden opgesteld. Zij zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten beslist worden beveiligd tegen kantelen. Deze verticale kasten kunnen alleen in combinatie met een Tool24 Smartline Mastersysteem 979000 S11M of 979000 S11M-EN worden gebruikt.

HOA008120: 2400 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 2400 kg

Cabinet housing internal load capacity: 2400 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2400 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2400 kg

Székényház belső teherbírása: 2400 kg

Verticale sectie draagvermogen: 600 kg

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 717 mm

Diepte: 750 mm

Verticale sectie lades breedte: 155 mm

Verticale sectie nuttige hoogte: 1750 mm

Aantal verticale secties: 4

Technische beschrijving

Breedte	717 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte	750 mm
Gewicht	320 kg
Verticale sectie lades breedte	155 mm
Aantal verticale secties	4
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Verticale sectie uitvoering	met bodemgeleiding
Aantal gereedschapsopnames	336
Aantal gereedschapsdragers 970130	24
Hartafstand A	76 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1750 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003