



Tool24 PickOne – mastersysteem EN, Aantal hele vakken: 160



Bestelgegevens

Bestelnummer	979210 160
GTIN	4045197886064
Artikelklasse	9SA

Omschrijving

Uitvoering:

Goederenuitgiftesysteem met innovatief trommelsysteem dat zorgt dat er telkens slecht één exemplaar van een artikel kan worden uitgenomen. Zeer snelle goederenuitname door geringe toegangstijden, automatisch openend vak en optisch signaal bij het juiste uitnamevak. De trommel van de Tool24 PickOne is leverbaar met maximaal 4 verschillende standaardvakmaten en met een belastbaarheid van meer dan 1000 kg speciaal voor industrieel gebruik ontworpen. Flexibele aanbrengring van een touchscreen dankzij aan weerszijden gemonteerde geperforeerde wanden.

Het mastersysteem kan naar believen met andere slavesystemen worden uitgebreid en met alle Tool24-hardwarevarianten worden gecombineerd. Maximale vakgrootte, ideaal voor uitgifte van artikelen met grote volumes, zoals slijpschijven, veiligheidsbrillen.

Levering:

Touchscreen 22 inch, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket Basic, besturingssysteem Engels.

Kleur:

Fronten lichtgrijs RAL 7035, romp signaalblauw RAL 5005 **poedercoating**.

Opmerking:

De trommel van de Tool24 PickOne is afhankelijk van de portfolio uit te geven artikelen met 4 verschillende vakmaten eenmalig voor de individuele klant configureerbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

De gewichtsgegevens zijn exclusief pc en beeldscherm.

Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1000 kg

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9 mm

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 2000 mm

Breedte: 1080 mm

Diepte: 875 mm

Aantal vak D: 160

Gewicht: 275 kg

Technische beschrijving

Breedte	1080 mm
Gewicht	275 kg
Diepte	875 mm
Hoogte	2000 mm
Aantal vak D	160
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003