

Pneudringhaus

Hefboomplaatschaar, Model: 1BR/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	769930 1BR/5
GTIN	2050001933379
Artikelklasse	76L

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.

Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal.

Kleur:

Roodbruin.

Opmerking:

- **Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabricaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.**
- **Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.**
- **De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm².**

Technische beschrijving

Snijcapaciteit plaatdikte	tot 5 mm
Gewicht	12 kg
Model	1BR/5
Meslengte onder	150 mm
Meslengte boven	173 mm
Snijcapaciteit rondstaal-Ø	tot 11 mm
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Reservemes voor staal (bovenmes) Model 1BR/5	769932 1BR/5
Hendelborgveer Geschikt voor model 1BR/5	769931 1BR/5
Hendelborgveer Geschikt voor model 1BR5/2	769933 1BR5/2
Reservemes voor staal (ondermes) Model 1BR/5	769934 1BR/5