

Fecklinghaus

Hefboomplattschaar, Model: 4BR/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Artikelklasse	76L

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele schaarconstructie van getemperd staal. Spelingvrij roterende mesgeleiding (slechts geringe wrijvingsverliezen), messen van bijzonder gereedschapsstaal, speciaal gehard en geslepen. Hefboomarm met gewichtscompensatieveer ter voorkoming van ongelukken, alle draibouten nastelbaar, alle modellen met traploos instelbare aandrukarm.

Met kniehefboomoverbrenging. Snijdt plaat- en rondstaal. Met tandheugeloverbrenging. Snijdt plaatstaal, vlakstaal, rond- en vierkantstaal. Met de stalen messen kunnen ook hoekijzer en T-profielen haaks en in verstek worden gestanst of gesneden. Hierbij moet de hefboom 2 – 3 keer worden overgehaald.

Kleur:

Roodbruin.

Opmerking:

- **Bij het bestellen van reservemessen moeten de volgende gegevens worden opgegeven: Fabrikaat, model, zo mogelijk ook machinenummer of een exacte maatschets.**
- **Let op: De opgegeven snijcapaciteit is de maximale snijcapaciteit. Bij voortdurend gebruik met maximale capaciteit raden wij aan om het eerstvolgende grotere model aan te schaffen.**
- **De opgegeven snijcapaciteit heeft betrekking op materiaal met een trekvastheid van 450 N/mm².**

Technische beschrijving

Gewicht	47 kg
Snijcapaciteit vierkantstaal	tot 18 mm
Meslengte boven	186 mm
Snijcapaciteit rondstaal-Ø	tot 20 mm
Model	4BR/8
Snijcapaciteit plaatdikte	tot 8 mm
Meslengte onder	175 mm
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Hendelborgveer Uitvoering RECHTS	769937 RECHTS
Reservemes voor staal (ondermes) Model 4BR/8	769934 4BR/8
Reservemes voor staal (bovenmes) Model 4BR/8	769932 4BR/8