

**Sensor 'FMT', Maximaal draaimoment: 10Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	654350 10
GTIN	2050001016676
Artikelklasse	66D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).**
- **Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).**

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.

Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

Opmerking:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

Technische beschrijving

Vierkantopname	1/4 inch
maximaal draaimoment	10 Nm
Meetbereik	0,5 - 10 Nm
Zeskantopname	1/4 inch
Kalibratie	O4
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %
Testrapport	Testrapport van de producent

Producttype

Draaimomenttester

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000

020130 1000

DAkKS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400

020120 400

DAkKS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 0,1-1100

020130 0,1-1100

Accessoires

Afslagmomenttester Maximaal draaimoment 10 Nm

654352 10