



## Sensor 'FMT', Maximaal draaimoment: 25Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654350 25
GTIN	5060922232939
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).**
- **Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).**

#### Levering:

**Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.**

Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

#### Opmerking:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

### Technische beschrijving

Meetbereik	1,25 - 25 Nm
Zeskantopname	1/4 inch
maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantopname	1/4 inch
Vierkantopname	3/8 inch
Kalibratie	O4
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %

Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draaimomenttester

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020130 1000
Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400
DAkKS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 0,1-1100	020130 0,1-1100
DAkKS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Accessoires

Afslagmomenttester Maximaal draaimoment 25 Nm	654352 25
---	-----------