



## Sensor 'FMT', Maximaal draaimoment: 150Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654350 150
GTIN	5060922233035
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).**
- **Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).**

#### Levering:

**Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.**

Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

#### Opmerking:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	150 Nm
Meetbereik	7,5 - 150 Nm
Vierkantopname	3/8 inch
Vierkantopname	1/2 inch
Kalibratie	O4
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draaimomenttester

## Dienstverlening

Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400
DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020130 1000
DAkKS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Accessoires

Afslagmomenttester Maximaal draaimoment 150 Nm	654352 150
--	------------