



## Sensor 'FMT', Maximaal draaimoment: 400Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654350 400
GTIN	5060922233073
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).**
- **Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).**

#### Levering:

**Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.**

Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

#### Opmerking:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!

### Technische beschrijving

Meetbereik	20 - 400 Nm
maximaal draaimoment	400 Nm
Vierkantopname	1/2 inch
Vierkantopname	3/4 inch
Kalibratie	O4
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Draaimomenttester

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020130 1000
DAkS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400