



Diamant-doorslijpschijf PREMIUM*** Fast Cut, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	569730 230
GTIN	9003174758006
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Extreem goed verspanend, voor korte doorslijptijden, lagere belasting van de machine en zuivere snedes. Geen oververhitting. **Extra dun**, laagbreedte **1,2 mm** (Ø 115 / 125) en **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Toepassing:

voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: betonstenen, graniet, gneis, porfier, stoeptegels.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Slijplaag breedte	1,9 mm
Schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf