

**Diamant-doorslijpschijf PREMIUM*** hoogrendement, Schijf-Ø: 125 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569740 125
GTIN	9003174645399
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Hoogrendement-uitvoering met 10 resp. 12 mm laaghoogte. Geschikt voor alle bouwmaterialen, hoge standtijd, geen oververhitting.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgeschertpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Boring-Ø: 22,23 mm

Boring-Ø: 22,23 mm

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Slijplaag hoogte	10 mm
Schijf-Ø	125 mm
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf