



Persluchtsmeerapparaat, mobiel, Geschikt voor inhoud reservoir: 50kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	084000 50
GTIN	4024937412879
Artikelklasse	08H

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiel persluchtsmeerapparaat met trolley voor het voordelig en veilig transporteren van lang houdbare vetten. Hoge capaciteit dankzij een overbrengingsverhouding van 1 : 55, evenals een zuigaansluiting en veilige smeerslangen met een grote diameter. Geschikt voor oliën en vetten tot consistentieklasse 2, ook biologische vetten (universele vetten).

Levering:

Vetvolgdeksel, stalen stofkap, hogedruksmeerpistool en 4 m slang.

Opmerking:

Het smeerapparaat is zelfsmarend en vereist geen extra leidingdoorsmering. Het gebruik van een drukregelaar met waterafscheider wordt aanbevolen.

Technische beschrijving

maximale smeerdruk	400 bar
maximale capaciteit	600 g/min
Binnen-Ø reservoir	360 - 405 mm
benodigde luchtdruk	3 - 10 bar

geschikt voor inhoud reservoir	50 kg
Producttype	Smeerapparaat