

Garant**GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	204016 8
GTIN	4045197886781
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange snijkanten voor efficiënt nabewerken.

Geschikt voor de bewerking van titanium en titaniumlegeringen.

Voor **nabewerken**.

Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Hoge **eigen stabiliteit en stabiel werkend** dankzij ongelijke steek.

Voor het **omtrekfrezen als nabewerking**.

Opmerking:

$a_{e\max} = 0,05 \times D$

Naslijpen mogelijk vanaf $\varnothing D_c = 6$ mm.

Technische beschrijving

Snijkant- $\varnothing D_c$	8 mm
Aanzetrichting	horizontaal
Hoekfasebreedte bij 45°	0,08 mm
Snijlengte L_c	32 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Aantal tanden Z	7
Totale lengte L	74 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,043 mm

Tolerantie nominale \varnothing	f8
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	100 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		

droog	onder voorwaarden geschikt
Lucht	geschikt
Dienstverlening	
Schachtslijpen Type HB	129100 HB