

**Garant****Cirkelzaagblad, ongecoat, Ø×dikte: 125X3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Artikelklasse	17C

## Omschrijving

### Uitvoering:

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van staal. Zeer goed geschikt voor staal < 1.100 N/mm<sup>2</sup>.

**GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad** voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

## Technische beschrijving

Boring-Ø	22 mm
Ø	125 mm
Dikte	3 mm
Voeding $f_z$ in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	42 mm
Aantal tanden Z	26

geschikte adapter	179902 125
Indeling	HM
Meeneemgat steekcirkel	31,5 mm
Aantal meeneemgaten	5
Meeneemgat Ø	4,4 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	125 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
nat maximaal	geschikt		