

Garant**Cirkelzaagblad, ongecoat, Ø×dikte: 160X3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	179925 160X3
GTIN	4045197887092
Artikelklasse	17C

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van aluminium.

Technische beschrijving

Dikte	3 mm
Ø	160 mm
Boring-Ø	22 mm
Voeding f_z in aluminium kortspanend	0,03 mm
Voeding f_z in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	52 mm

Aantal tanden Z	20
geschikte adapter	179902 160
Indeling	HM
Meeneemgat Ø	4,4 mm
Aantal meeneemgaten	5
Meeneemgat steekcirkel	43,5 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		