

**Garant****Cirkelzaagblad, ongecoat, Ø×dikte: 125X3mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Artikelklasse	17C

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad** voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van aluminium.

## Technische beschrijving

Boring-Ø	22 mm
Dikte	3 mm
Ø	125 mm
Voeding $f_z$ in aluminium kortspanend	0,025 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	42 mm
Aantal tanden Z	16

geschikte adapter	179902 125
Indeling	HM
Aantal meeneemgaten	5
Meeneemgat steekcirkel	31,5 mm
Meeneemgat Ø	4,4 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		