

**Garant****Cirkelzaagblad, ongecoat, Ø×dikte: 100X3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Artikelklasse	17C

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-substraat. Tandvorm en aantal tanden speciaal afgestemd op de bewerking van staal. Zeer goed geschikt voor staal < 1.100 N/mm<sup>2</sup>.

**GARANT HM-uitgerust cirkelzaagblad** voor extra diepe zaagsneden. Ongelijke steek van de zaagbladen om een geluidsarme loop te garanderen. Wij adviseren het blad radiaal te laten inlopen om trillingen tot een minimum te beperken en de levensduur van het gereedschap te verhogen.

**Technische beschrijving**

Dikte	3 mm
Boring-Ø	16 mm
Ø	100 mm
Voeding $f_z$ in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	32 mm
Aantal tanden Z	26

geschikte adapter	179907 63; 80; 100
Indeling	HM
Meeneemgat Ø	4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel	25,5 mm
Aantal meeneemgaten	4
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	125 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
nat maximaal	geschikt		